

**ИП Крещенко Павел Васильевич**

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

**8 (800) 350-33-70, +7 (495) 005-33-70**



## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 8 мая 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



**Направленный микрофон Супер ухо 30**  
Микрофон направленного действия "СУПЕР УХО - 30" может быть полезен людям, как с пониженным, так и нормальным слухом на лекциях, концертах, спектаклях, на совещаниях и конференциях, при просмотре телевизионных передач.

- **Два типа стереонаушников**
- **Усиление звука на расстоянии до 30 метров**
- **Звуковое усиление: до 40 дБ**
- **Автономная работа от батареек до 80 часов**

Цена от 1 штуки  
**0 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**Направленный микрофон Супер ухо 30**  
Микрофон направленного действия "СУПЕР УХО - 30" может быть полезен людям, как с пониженным, так и нормальным слухом на лекциях, концертах, спектаклях, на совещаниях и конференциях, при просмотре телевизионных передач.

- **Два типа стереонаушников**
- **Усиление звука на расстоянии до 30 метров**
- **Звуковое усиление: до 40 дБ**
- **Автономная работа от батареек до 80 часов**

Цена от 1 штуки  
**0 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://shpionam.net/super-uho-30.php>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Направленный микрофон «СУПЕР УХО - 30» очень компактное устройство, весит 65.0 грамм и имеет размеры: 9.0 x 5.0 x 2.0 см. и легко размещается в кармане или кошельке.

В комплект входят 2 AAA батареи, обеспечивающие до 80 часов работы усилителя. Пара легких наушников в стиле "Earbud" способны доставить ясный и свежий звук, особенно в диапазоне человеческого голоса. Удобное колесо управления объемом звучания, расположенное на наушниках делает процесс регулирования простым и легким.

Микрофон направленного действия "СУПЕР УХО - 30" может быть полезен людям, как с пониженным, так и нормальным слухом на лекциях, концертах, спектаклях, на совещаниях и конференциях, при просмотре телевизионных передач. Он помогает слышать звуки вокруг вас на открытом воздухе, в закрытом помещении, везде, где это необходимо.

**Внимание! В комплект поставки входит все для начала работы! Вам не нужно что то еще докупать!**

## Инструкция по применению



1. Откройте упаковку и достаньте направленный микрофон и из отделения для хранения две AAA батареи. Освободите их от защитной пленки.
2. Для работы направленного микрофона используется две 1.5v AAA батареи. Прежде, чем поместить батарею в устройство необходимо по меткам, нанесенным

на ее поверхности, определить, где находится плюс(+)и минус (-).

3. Отделение для батарей находится на задней поверхности усилителя. Для установки батарей сдвиньте вниз задвижку и установите батареи в направленный микрофон, соблюдая полюса.
4. Подсоедините стерео наушники к направленному микрофону через порт, который находится на левом боку направленного микрофона. Установите колесо управления объемом звучания на наушниках в положение «тихо».
5. Наденьте наушники и включите усилитель нажатием кнопки включения, расположенной на передней поверхности направленного микрофона. Во время работы направленного микрофона кнопка включения мигает красным светом.
6. Поворачивая колесо управления объемом звучания на наушниках, отрегулируйте громкость звука. Один вариант наушников имеет изменяющийся головной ободок, который позволяет разместить их на голове максимально комфортно.
7. Для получения отличного результата направляйте направленный микрофон в сторону источника звука, который вы хотите лучше слышать.
8. Направленный микрофон «СУПЕР УХО - 30» имеет режим 30-минутного автоматического отключения, который продлевает срок службы батареи / аккумулятора. После автоматического отключения для продолжения работы направленного микрофона надо вновь нажать кнопку вкл / выкл.
9. Не располагайте наушники близко от включенного направленного микрофона, так как могут возникнуть помехи, которые могут повлиять на качество звука.

### **Спецификация и технические характеристики направленного микрофона «СУПЕР УХО - 30»**

- Направленный микрофон «СУПЕР УХО - 30» обеспечивает до 40 децибел окружающего звукового увеличения.
- Высокочувствительный мульти-элемент направленного микрофона собирает звуки на расстоянии до 30 метров.
- Максимальная мощность 107dB.
- Диапазон частот 100 -14000 герц.
- Питание - две 1.5м ААА щелочных батареи, которые обеспечивают до 80 часов работы направленного микрофона.
- Вес 65 грамм (без упаковки и наушников). Размеры: 9.0 x 5.0 x 2.0 см.
- Температурный режим: от 0 гр. С до + 55 гр. С.
- Максимальная влажность до 95% при температуре 20 гр.С. 9. Угол направленности 15 градусов.

### **В комплект входит:**

1. персональный звуковой усилитель «СУПЕР УХО - 30»;
2. 2 типа стерео наушников;
3. две 1,5 v ААА щелочные батареи.

**Производитель: Sonic Technology Products - США**

**ВНИМАНИЕ!**

**1. Прибор имеет документы из органов сертификации. Письмо № 127 от 15.08.2014**

**2. Прибор имеет заключение о том, что он НЕ ЯВЛЯЕТСЯ специальным техническим средством для негласного получения и регистрации акустической информации и не подпадает под действие постановления Правительства РФ от 10 марта 2000г № 214 и постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012г № 287. Письмо от 10 декабря 2014. «Сюртель», Лицензия ФСБ РФ № 543Т  
Документы предоставляются по требованию.**

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
8 (800) 350-33-70,  
+7 (495) 005-33-70